




理事会は午後1時半、オ
ブザーバーを含め146名
の出席を得て開かれた。

冒頭で玉川会長は「昨年
暮れの選挙で議員は総入
り、関係団体から多数の来賓が出席した。

全国環境整備事業協同組合連合会（玉川福和会長）は1月24日、東京・千代田区の如水会館で平成24年度第5回理事会を開催し、各支部の活動報告や、任意組合「山口市環境整備事業協同組合」の賛助会員としての新規加入などを承認した。また理事会の持ち回り開催が承認されたことを踏まえ、次の3月理事会を福岡県で開くと決定した。理事会後は新年懇親会が開かれ、国会、関係団体から多数の来賓が出席した。

全国環整連

山口市協同組合の新規加入を承認

3月の第6回理事会は福岡県で開催

費補助・旅費・宿泊費の都道府県支分内容、24年度組合別賦課金入金状況について説明した。また中村総務委員長から3月末の財務状況をもち、経常利益分を各組合への交通費補助の精算分にする報告があり、承認された。

下水道法改正特別委員会は、認証システムについて、研修会の実施状況や岐阜県および京都府の最終審査状況を説明した。またソフトの改定活動報告を行い、2月15日

変更で私たちの業界は大きく影響を受けるので、今までどおり政権与党とは関係を持っていく。また下水道法改正は、結果的に廃案となったが、議論の末の廃案ではない。自民党の石破茂幹事長からは昨年の暮れに「改正の必要がある」とのお話をいただいた。そこで政治と関係する一方、我々は下水道に変わるような維持管理体制をこれまでに強化しななければならぬ。ごみについても、収集運搬だけに留まらず、小型家電リサイクル制度等に対応できる体制作りを進めたい」と挨拶した。

理事会の第1号議案では、各支部の活動報告が審議された。財務報告では、平成24年度11・12月の収支一覧と旅

秋野環境政務官ら来賓多数

平成25年新年懇親会開く

全国環整連の平成25年新年懇親会が1月24日午後6時、政界や関係団体から多数の来賓が集まるなか盛大に開催された。また秋野公造環境大臣政務官や石井一民主党副代表のほか、福井照文副科学副大臣や盛山正仁法務大臣政務官、前田武志前国土交通大臣など野党

いた頃は下水道と浄化槽のベストミックスを訴えてきたが、維持管理の問題も含め、今後もしっかり取り組んでいきたい」と祝辞を述べた。



また乾杯の発声には公明党の加藤修一参議院議員が立ち、「河川の水質保全に尽力されていることに、まず感謝申し上げます。世界ではきれいな水が飲めない人口が9億人、衛生的な施設を利用できない」と挨拶した。

このうち秋野環境大臣政務官（写真）は「本日は井上信治副大臣も参加する予定だったが、急きよ公務が入ったため私から挨拶させていただいた。議員として活動して

には公明党の加藤修一参議院議員が立ち、「河川の水質保全に尽力されていることに、まず感謝申し上げます。世界ではきれいな水が飲めない人口が9億人、衛生的な施設を利用できない」と挨拶した。

広報 環整連

題字は斎藤邦吉先生書

発行所

昭和48年3月14日
厚生省環第171号認可
全国環境整備事業
協同組合連合会
〒103-0027 東京都
中央区日本橋2-9-1
竹一ビル4階
TEL(03)3272-9939
FAX(03)3272-9938

環境整備事業関係広報紙

【2月号】

本紙は一般廃棄物・浄化槽保守点検清掃・産業廃棄物等の取扱業者による全国団体の広報紙です。
会員・関係企業・官公庁・地方公共団体に頒布しております。

目次

- 1面：理事会で賛助会員加入など承認
- 2・3面：新年懇親会に与野党から来賓多数
- 4面：小電リサイクル法施行へ最終研修会

金沢から
全国、海外に...

誠意と信頼の
ネットワーク

水処理関連機器の総合商社

即答即配システムが当社のモットーです。



株式会社 日環商事

本社 〒920-0332 石川県金沢市無量寺町10街区10番
TEL: 076-268-1771(代) / FAX: 076-267-5348
E-mail: info@nikkan-shoji.co.jp
http://www.nikkan-shoji.co.jp
四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野字松ノ木609-1-206
TEL: 087-885-0762 / FAX: 0120-617-718
九州営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-14-33-803
TEL: 092-483-7288 / FAX: 0120-617-718

■取扱商品

エアポンプブローア
水中ポンプ・陸上ポンプ
給水ポンプ・薬注ポンプ
水質検査器・理化学機器
ガス検知器・送排風機
配水管清掃機器・薬剤
各種産業用ベルト・ホース
浄化槽用消毒薬・維持管理剤

電機工具・制御機器・記録紙
浄化槽関連部品・FRP補修材
マンホール・その他

浄化槽適正維持管理体制の構築を 環整連認証システムの全国普及へ



加藤修一参議院議員
(公明)



福井照文部科学副大臣
(自民)




盛山正仁法務大臣政務官
(自民)

全国環整連が1月24日に開いた新年懇親会には、与野党から多数の来賓が出席した。玉川福和会長は冒頭で「昨年の暮れ、自民党の石破幹事長が下水道法改正をしなければならぬ。国民の税金を無駄にしない観点から必要であるという話をいただいた。自公政権が誕生し、期待通りの成果が上がっているように思える。全ては国民のために頑張っていたいただきたい」と新政権に対する期待を述べた。

また浄化槽の維持管理業務について「私たちの業界は、指摘されていた浄化槽の維持管理の問題について謙虚に受け止めることができるようになった。合併処理浄化槽は全国で1300万人ほどが利用している。それらは下水道に接続する必要がある。しかし十分な維持管理が行えていなければ下水道に接続することが必要だ」という議論になってしまつ」と語り、その上で全国環整連が推進する認証システムについて「保守点検・清掃・法定検査の三業種がオンラインで連携し、役所でもパソコンから経時的にそのデータを見ることが出来る。我々は税金を使う必要のない適正な維持管理体制を作ろうとしている」と説明。認証システム普及による浄化槽の適正な維持管理体制の構築が業界の責務と訴えた。



挨拶する玉川会長

MLSS / 界面計	MLSS計	溶存酸素計 DO計	pH / ORP計	pH計	塩素イオン計																																		
SS-10Z	SS-10F	DO-10Z	KP-10Z	KP-10F	CL-10Z																																		
 沈殿槽の汚泥界面 / 濃度測定  活性汚泥濃度測定  活性汚泥濃度測定  		NEW DOセンサー OXNIT[®] : OX-V2    新型DOプローブ OXP-2VN 衝撃に強いゴムプロテクター付	pH / ORP / 水温計  	pH / 水温計  	測定レンジ自動切替機能付  																																		
	<table><tr><td></td><td>SS-10Z</td><td>SS-10F</td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>MLSS: 0~20000mg/L(表示は30000mg/Lまで) 水深 0.00~5.00m</td><td>無し</td></tr><tr><td>ケーブル長</td><td>6m標準 (最大11mまで延長可能)</td><td></td></tr><tr><td>携行ケース</td><td>標準付属</td><td></td></tr></table>		SS-10Z	SS-10F	測定範囲	MLSS: 0~20000mg/L(表示は30000mg/Lまで) 水深 0.00~5.00m	無し	ケーブル長	6m標準 (最大11mまで延長可能)		携行ケース	標準付属		<table><tr><td>測定方式</td><td>カートリッジ式ガルバニセンサー</td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>DO : 0.00 ~ 30.00mg/L O2 : 0.0 ~ 30.0% 水温:0.0 ~ 50.0℃</td></tr></table>	測定方式	カートリッジ式ガルバニセンサー	測定範囲	DO : 0.00 ~ 30.00mg/L O2 : 0.0 ~ 30.0% 水温:0.0 ~ 50.0℃	<table><tr><td>型式</td><td>KP-10Z</td><td>KP-10F</td></tr><tr><td rowspan="3">測定範囲</td><td colspan="2">0.00~14.00pH 0±1900mVpH電極起電力</td></tr><tr><td>0±1900mV(ORP)</td><td>無し</td></tr><tr><td colspan="2">0.0~50.0℃</td></tr><tr><td rowspan="2">電極</td><td>採水型: CE-106 投込み型: CE-120-3</td><td>採水型: CE-2106 投込み型: CE-2120</td></tr></table>	型式	KP-10Z	KP-10F	測定範囲	0.00~14.00pH 0±1900mVpH電極起電力		0±1900mV(ORP)	無し	0.0~50.0℃		電極	採水型: CE-106 投込み型: CE-120-3	採水型: CE-2106 投込み型: CE-2120	鉛フリー対応でIP67相当の防水構造 <table><tr><td>測定方式</td><td>固体膜塩素イオン電極法</td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>0~2000mg/L 0.1mg/L(0.1~99.9の範囲) 1mg/L(100~2000の範囲)</td></tr><tr><td>分解能</td><td></td></tr></table>	測定方式	固体膜塩素イオン電極法	測定範囲	0~2000mg/L 0.1mg/L(0.1~99.9の範囲) 1mg/L(100~2000の範囲)	分解能	
	SS-10Z	SS-10F																																					
測定範囲	MLSS: 0~20000mg/L(表示は30000mg/Lまで) 水深 0.00~5.00m	無し																																					
ケーブル長	6m標準 (最大11mまで延長可能)																																						
携行ケース	標準付属																																						
測定方式	カートリッジ式ガルバニセンサー																																						
測定範囲	DO : 0.00 ~ 30.00mg/L O2 : 0.0 ~ 30.0% 水温:0.0 ~ 50.0℃																																						
型式	KP-10Z	KP-10F																																					
測定範囲	0.00~14.00pH 0±1900mVpH電極起電力																																						
	0±1900mV(ORP)	無し																																					
	0.0~50.0℃																																						
電極	採水型: CE-106 投込み型: CE-120-3	採水型: CE-2106 投込み型: CE-2120																																					
	測定方式	固体膜塩素イオン電極法																																					
測定範囲	0~2000mg/L 0.1mg/L(0.1~99.9の範囲) 1mg/L(100~2000の範囲)																																						
分解能																																							

濁度、PH/ORP計、DO計、塩素イオン計
レーザー濁度計、導電率計、電磁濃度計
COD計、各種DPD試薬・標準液、ETC

KRK 笠原理化学工業株式会社

本社: 埼玉県久喜市吉羽1-10-10
☎0480-23-1781 FAX 0480-23-2749
URL <http://www.krkjpn.co.jp>



前田武志前国土交通大臣
(民主)



石井一党副代表
(民主)



うへの賢一郎衆議院議員
(自民)



原田義昭衆議院議員
(自民)



室井邦彦参議院議員
(民主)



生方幸夫前環境副大臣
(民主)



宮内秀樹衆議院議員
(自民)



平口洋衆議院議員
(自民)



小見山幸治衆議院議員
(民主)



福山哲郎参議院議員
(民主)



桜井宏衆議院議員
(自民)



船橋利実衆議院議員
(自民)



今井雅人衆議院議員
(維新)



山本博司参議院議員
(公明)



広田一参議院議員
(民主)

今月の労働安全衛生標語
お父さん
大丈夫だねその作業、
家族が待ってる夕御飯
総務部会・安全衛生委員会

2ch DO/pH計

DOP-10Z

1台でDO、pH、ORP、水温測定



深さ測定pH電極 投込み測定pH電極

同時測定は避けてください。同一試料水にDOプローブ及びpH電極を同時に浸水させる同時測定は避けて各単独測定をしてください。

DOモード	DO: 0.00~30.00mg/L 気中酸素: 0.0~30.0% 水温: 0.0~50.0℃
pHモード	pH: 0.00~14.00pH mV: -1900~+1900mV ORP: -1900~+1900mV 水温: 0.0~50.0℃

マルチレンジ残留塩素計

RC-V1

低濃度残留塩素から
高濃度次亜塩素酸ナトリウムまで測定



測定対象	塩素酸水素、電解次亜生成水、水道水、溶槽水、遊泳プール
測定範囲	DPDモード 0.00 ~ 3.00mg/l RC-Lモード 0.0 ~ 20.0mg/l RC-Hモード 0 ~ 300mg/l RC-Uモード 0.00 ~ 15.00%

比色試験器

アクアテスター、DPD試薬

1Z / 2Z シリーズ (9段階測定) 7Z シリーズ (10段階測定)



DPD残留塩素測定試薬


比色法、ニーズに対応、粉末分包試薬、液体試薬をラインアップ



DPD-WA-50 DPD-WA-18 DPD-F-1 DPD-TL-1
DPD液体試薬 遊離残留塩素試薬 全残留塩素試薬

ピストン式採水器

ミズテッポ1号/2号



1回で
500ml
採水OK!

深い所
狭い所
浅い場所の
採水OK!

テーパ付採水ノズル

濁度、PH/ORP計、DO計、塩素イオン計
レーザー濁度計、導電率計、電磁濃度計
COD計、各種試薬・標準液、ETC

KRK 笠原理化学工業株式会社

本社: 埼玉県久喜市吉羽1-10-10
☎0480-23-1781 FAX 0480-23-2749
URL <http://www.krkjpn.co.jp>



全国環境整備連
部会は2月27日、東京・千代田区の如水会館で、小型家電リサイクル法の平成25年度施行に向けた最終研修会(第2回)を開催した(写真)。全国の組合員ら47名が参加し、同法の基本方針や施行計画、小型家電リサイクル制度の概要について研修した。


冒頭で丹野秀樹常任理事は「今日お集まりの方は、多くが小型家電リサイクル制度に関心を持っていることと思う。環境連として研修会を開くのは今日で2回目、この他にも各県で開催している。それだけ危機感を持っている。ハードルを考えているわけではなく、我々がやることに一つずつ着手していくことを目的としている。実りある研修会になるようしっかりと勉強し、各県で広めて欲しい」と挨拶した。

研修会では初めに循環資源推進部会の小山浩部会長が「業界のあり方」について講演。続いて法律や制度の概要について同部会の北海道・東日本地区ブロックの責任者を務める関根信氏が説明を行った。


小電リサイクル法
施行で研修会開く
全国環境整備連

警報器付ブロワで、浄化槽とブロワの異常を早期発見！

圧力センサ方式で高圧 / 低圧の異常を検知 → 浄化槽の状態を監視し、故障する前にお知らせします



異常を
光とブザーで
知らせます



警報器付ブロワ
型式 LAA-80


更なる
長寿命へ！

6月発売予定

LAA-80との組み合わせで、2口タイプの警報器付ブロワに！

切換バルブユニット
型式 MVU-200

長寿命！



右ばっ気用と左ばっ気用が選べます。

トラッキング防止付
電源プラグ採用


メドー産業株式会社

本社 〒146-0081 東京都大田区仲池上 2-9-4
TEL 03(5748)5521(代表) FAX 03(3754)0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10
TEL 06(6976)3271(代表) FAX 06(6976)3841

浄化槽用殺菌・消毒剤(医薬品)

ポンシロール

- ① 吸湿・膨張(糊吊)せず不溶解分がほとんどありません。
- ② 簡便で経済的な維持管理が出来ます。
- ③ 長期間の保存にも耐え、品質低下もほとんどありません。



水は生命のみならず、快適な生活環境を守るために、私達が使った水はきれいに自然に帰しましょう。四国化成の(ポンシロール)は安定した消毒・殺菌効果がえられ経済的な維持管理ができます。

速効持続型消臭剤

溪流ゴールド

- ① 浄化槽が臭う時に。
- ② 清掃・くみ取り後の種付け。
- ③ 水溶性フィルムだから簡単投入。
- ④ 消臭成分が素早く脱臭
- ⑤ 微生物の働きで浄化を促進
- ⑥ 浄化槽はいつもすっきり健康



小型合併槽・家庭浄化槽用に好評です！

四国化成工業株式会社

幕張支社 TEL. 043-296-1665 福岡営業所 TEL. 092-431-4111
大阪支社 TEL. 06-6380-4112 名古屋営業所 TEL. 052-705-0116

浄化槽用塩素剤について

- ◎保証金不要
- ◎役所 販売店募集 しています。是非お電話下さい。
- ◎民間
- ◎自社の維持管理の他に相当な需要があります。

◎経費削減は社員第一の義務です。 ◎役所の入札を取りたい方はお電話下さい。 ◎下水がどんどん入ってきます。早く気付いて下さい。

特徴

現在の製品は非常に良くなっています。

- (1) 今お使いになっているのと同じ有機系塩素剤です。
- (2) 従来品の2~3倍長持ちします。(当社比)
- (3) 即納体制で翌日配達します。
- (4) メーカーの全面的バックアップにより安定供給できます。

品名 ゴールドSS-900塩素剤

有機系塩素剤トリクロロイソシアヌル酸99%

- ① ゴールドSS900ST 50g錠 単独用 15kg (50g×6錠×50本)
- ② ゴールドSS900 30g錠 合併用 15kg (30g・5kg×3袋)
- ③ ゴールドSS900 30g錠 単独用 15kg (30g×10錠×50本)
- ④ ゴールドSS900 15g錠 単独用 15kg (15g×20錠×50本)
- ⑤ ゴールドSS900M 100g錠 小型合併用 15kg (100g×5錠×30本)
- ⑥ ゴールドSS900J 150g錠 合併用 15kg (150g×5錠×20本)
- ⑦ ゴールドSS900 15g錠 合併用 15kg (15g・1.5kg×10袋)

得意取扱品 = 水処理機械・薬品、公害防止機器、化学工業薬品、ブロワ、水中ポンプ、フロート、散気管、換気装置、合併取替装置、ルーツブロワ、水中ブロワ、スクリーン、浄化機能促進剤、高圧洗浄機、排水管清掃機器、DO、PH、小型MLSS計、採水器、水質検査器、風量計、消泡剤、殺虫プレート、透視度計

株式会社サンケン中部環境研究所

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町三浦17-9 TEL (0533) 57-2026/FAX (0533) 57-1585

日本環境整備事業 西日本
TEL (06) 6314-3712/FAX (06) 6363-0756

東京環境整備事業 東日本
TEL (03) 3370-6644/FAX (03) 3370-4646